

GALEA

5071YGH100P51

EAN 4031582399769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	141 mm
Общая ширина	66 mm
Общий вес	0,523 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	128 mm
Поворотное соединение	256 mm
Диаметр купола	59 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	95 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	50 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

GALEA

5071YGH100P51

EAN 4031582399769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

