

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de pedido 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

SOPORTE

Desplazamiento	37 mm
Radio de giro	122 mm
Interferencia de giro	244 mm
Diámetro del domo	145 mm

AJUSTE

Longitud de la placa	145 mm
Anchura de la placa	145 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	630 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	160 mm
Peso total	17,54 kg

ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Número de pedido 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

