

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163
 订单号 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	36 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总重量	0.614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163
订单号 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

