

# AGILA

2477PJP150P30-11

EAN 4031582050684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Agila              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 적재 용량 정적       | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C              |
| 총높이            | 185 mm             |
| 전체 너비          | 60 mm              |
| 전체 체중          | 0.985 kg           |

## 휠

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌          |
| 트레드 재질     | 열가소성 고무         |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링        |
| 휠 색상       | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함        |
| 직경         | 150 mm          |
| 트레드 폭      | 32 mm           |
| 차체 너비      | 32 mm           |
| 트레드의 경도(A) | 87 Shore A      |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 36 mm    |
| 회전 반경   | 131 mm   |
| 회전 간섭   | 262 mm   |
| 돔 직경    | 60 mm    |

## 피팅

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 피팅 유형   | 볼트홀                              |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm                            |
| 힌트      | 캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다. |

# AGILA

2477PJP150P30-11

EAN 4031582050684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

