


LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334
Broj porudžbine 00078776

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Lumina

Tip Okretanje Tocak

Standard EN12528 - tockovi za nameštaj

Nosivost na 3 km/h 40 kg

Električni provod ✓

Statički Nosivost 80 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -10 °C

Opseg temperature (maksimalni) 40 °C

Sveukupna visina 54 mm

Ukupna širina 55 mm

Ukupna težina 0,141 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	10 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

KUCISTE

Materijal	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	Kučiste za dva Tocak, zatvoreno kućiste
okretni lezaj	stablo, okretanje
okretni radijus	51 mm
Otpor okretanju	102 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334
Broj porudžbine 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

