

# LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 RAL9002

EAN 4031582358252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea safety
Type	Système de verrouillage automatique
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75,5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids global	0,179 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	15 mm

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Gris blanc (RAL9002)
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	66 mm
Diamètre d'encombrement	132 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Astuce	Force pour libérer 23 N et longueur de course du ressort 8 mm.

## RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	10 mm

Deutscher  
Designer  
Club

Prix Interzum

Prix IF  
Design

# LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 RAL9002

EAN 4031582358252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

