INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	35 mm
Largeur totale	52 mm
Poids	0,05 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Couleur de la chape	Noir graphite (RAL9011)
Déport	12 mm
Rayon d'encombrement	37 mm
Diamètre d'encombrement	74 mm
Diamètre du dôme	15,2 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur du bandage de roue	Gris anthracite (RAL7016)
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	12 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	12 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

Numéro de commande 00770013

Dessins du produit





