

AGILA

2470DIK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	55 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	110 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	103 mm
Загальна вага	0,47 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	61,5 mm
Поворотне з'єднання	123 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	19 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	21,5 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

AGILA

2470DIK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

