

# LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea light                   |
| Tipo                              | Rodízio giratório             |
| Padrão                            | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 60 kg                         |
| Elétrico condutivo                | Sim                           |
| Aço inoxidável                    | Não                           |
| Capacidade de carga estática      | 120 kg                        |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                      | 75,5 mm                       |
| Largura geral                     | 55 mm                         |
| Peso geral                        | 0,15 kg                       |

## SUPORTE

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Material da caixa       | Polipropileno                 |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte        |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória         |
| Cor                     | Cinzentado prateado (RAL7001) |
| Raio giratório          | 65 mm                         |
| Interferência giratória | 130 mm                        |
| Diâmetro do dome        | 30 mm                         |

## RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento liso com espaçador             |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                            |
| Diâmetro                   | 75 mm                                    |
| Largura do Piso            | 15 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A                               |

## ENCAIXE

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação  | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm                          |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
Interzumproduct  
design  
awardPrémio IF  
Design

# LINEA LIGHT


A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



product  
design  
award

Prémio IF  
Design