

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Pelēks / bez marķējuma
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpasa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	500 kg
Kravnesība pie 6 km/h	400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	2,34 kg

ELASTECH


IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Pasūtījuma numurs 00836073
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582366297

Pasūtījuma numurs 00936073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.