

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Broj porudžbine 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	55 mm
Ukupna težina	0,091 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	7 mm
Širina tela	7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	Kučiste za dva Tocak, zatvoreno kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
ofset	20 mm
okretni radijus	51 mm
Otpor okretanju	102 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774
Broj porudžbine 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

