



A imagem pode diferir do produto original

RODA


Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	80 mm
Diâmetro do furo do eixo	30 mm
Comprimento do cubo	90 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D
Adequado para	linde

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	1400 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	2800 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	6,99 kg




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

NOVATECH

FTP 200x80-030 H290

EAN 40315823199347

Número de encomenda 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.