

GALEA

5077PJP100R05-22X40

EAN 4031582368369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Galea
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	139 mm
Greutate totală	0,595 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	205 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	22 mm
Lungime Șurub	40 mm

GALEA

5077PJP100R05-22X40

EAN 4031582368369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

