

ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Zeta
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno direccional
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	450 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	360 kg
Capacidad de carga estática	900 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Altura total	240 mm
Peso total	4,005 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	67 Shore A

SOPORTE

Material	Chapa de acero, muy pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	230 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

ZETA

4681IFP200P63 XL

EAN 4031582399868



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

