PRODUKTINFORMATION

# LINEA

## 5941UAP150P51 Kick Pedal

EAN 4031582411614



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea |
| Type | Drejeligt Hjul med Retningsbremse |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 110 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 220 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 170 mm |
| Samlet bredde | 89 mm |
| Samlet vægt | 1,25 kg |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Udladning | 52 mm |
| Udfaldsradius | 156 mm |
| Udfaldsdiameter | 312 mm |
| Dome-diameter | 56 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 22 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 90 mm |
| Pladebredde | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 50 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


## 5941UAP150P51 Kick Pedal

EAN 4031582411614

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Product Drawings



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH