


NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	15 mm

DESSINS TECHNIQUES

