



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,432 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapág	Tűgörgős csapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	15 mm
Kerékagy hossza	58 mm

MŰSZAKI RAJZOK

