

# AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip                            | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 75 kg                           |
| Električni provod              | no                              |
| nerdjajuci                     | no                              |
| Statički Nosivost              | 150 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 103 mm                          |
| Ukupna širina                  | 43 mm                           |
| Ukupna težina                  | 0.34 kg                         |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 24 mm                 |
| okretni radijus   | 80 mm                 |
| Otpor okretanju   | 160 mm                |
| Prečnik kupole    | 43 mm                 |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 75 mm                    |
| Širina omotac              | 25 mm                    |
| Širina tela                | 25 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                |   |
|----------------|---|
| Tip uklapanja  | stablo sa prstenom za hvatanje, sa ogrlicom |
| Prečnik stablo | 11 mm                                       |
| Dužina stablo  | 31 mm                                       |

# AGILA

2477PJP075B10-11X31

EAN 4031582403787

Broj porudžbine 00028976  
Product Drawings

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

