

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205

Objednávací číslo 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●○○○○

Opotřebení ●●●●●

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Název produktu | Zeta reverse |
| Typ | Otočné Kolečko s Totální brzda a pružinovým Směrová brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 700 kg |
| Nosnost 6 km/h | 560 kg |
| Statická Nosnost | 1400 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 164 mm |
| Celková hmotnost | 2,848 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|------------------------|
| Materiál středu | Polyamid, těžký |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------|--|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení | 60 mm |
| Průměr otáčení | 360 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BTOO125P63 180°

EAN 4031582398205
Objednáací číslo 00860931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

