

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619
 订单号 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
	柔软
胎面材料	聚氨酯，泡沫
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	175 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	70 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总重量	0.4 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619
订单号 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

