

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215

Broj porudžbine 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha stainless
Tip kućišta	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	200 kg
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,67 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajući lezaj, nerdjajući
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	nerdjajući čelik, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	nerdjajući čelik
nerdjajući	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313215

Broj porudžbine 00035114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

