PRODUKTINFORMATION

# SUPRATECH

## PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Supratech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 100 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 0,21 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Rulleleje |
| Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Aksel Huldiameter | 12 mm |
| Navlængde | 44,4 mm |
| Fælgbredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SUPRATECH

## PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Bestillingsnummer 00030820

**Produkttegninger**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH