

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	88 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,28 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	30 mm
Zwenk radius	73 mm
Draaicirkel	146 mm
Diameter koepel	45 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbus
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	10 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	11 mm

LUMINA

5520UOI075L51-11 RAL9006

EAN 4031582310658

Bestelnummer 00073439

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

