

P11-40X25 / 8

EAN 4031582320206



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kiegészítő
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	8 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap L-alakú talplemezzel
Talplemez hossza	40 mm
Talplemez szélessége	25 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	32 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	32 mm
Tengely furat átmérője	4 mm