

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Número de encomenda 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 100 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 101 mm

Largura geral 61 mm

Peso geral 1,546 kg

## RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 75 mm

Largura do Piso 30 mm

Largura do corpo 30 mm

## SUPOORTE

Offset 30 mm

Raio giratório 68 mm

Interferência giratória 136 mm

Diâmetro do dome 58 mm

## ENCAIXE

Comprimento da placa 95 mm

Largura da placa 64 mm

Comprimento do furo da placa (mínimo) 78 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 45 mm

Largura do furo da placa (Mínimo) 78 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 72 mm

Diâmetro do furo da placa 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Número de encomenda 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

