

# LINEA

5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Linea
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12531 - 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	✓
정지 중 하중용량	450 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	130 mm
전체 너비	71 mm
전체 체중	0.994 kg

## 휠

트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	15 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
오프셋	40 mm
회전 반경	102.5 mm
회전 간섭	205 mm
힌트	폴리에틸렌으로 만든 통합 케이블 캐처가 있는 하우징. 폴리에틸렌

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	45 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드

제품 정보

# LINEA


5940UAP125R05-32 CC R9002

EAN 4031582382617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면



도이치  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드