

DURATECH

UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Duratech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,57 kg                           |

ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Diamètre              | 100 mm                          |
| Largeur du bandage    | 36 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 44 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

# DURATECH

UOD100x36-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

