

ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Rendelési szám 00035532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Alpha stainless |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 300 kg |
| Statikus teherbírás | 600 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 200 mm |
| Teljes szélesség | 96 mm |
| Összsúly | 2,227 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| | puha |
| Futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy, Tömített |
| Tengely | Csavar anyával |
| Kerék színe | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 160 mm |
| Futófelület szélessége | 46 mm |
| Test szélessége | 46 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Ellensúlyoz | 55 mm |
| Körbeforgás | 135 mm |
| Körbeforgás | 270 mm |
| Kupola átmérője | 96 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 137 mm |
| Talplemez szélessége | 105 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 80 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Rendelési szám 00035532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

