

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	○ ○ ○ ○ ○
Buka u pokretu	○ ○ ○ ○ ○
Ishrana	○ ○ ○ ○ ○
otpornost na rdju	○ ○ ○ ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Footmaster
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	280 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	280 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	90 °C
Sveukupna visina	82 mm
Ukupna širina	70 mm
Ukupna težina	0.7 kg

KUCISTE

Boja	Beli
ofset	36 mm
okretni radijus	61 mm
Otpor okretanju	122 mm
Prečnik kupole	70 mm

TOCAK

Nošenje	kotrljajući lezaj, navlažen
Boja Tocak	Crna
Prečnik	50 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm

PRILAGOĐAVANJE

Dužina ploče	73 mm
Širina ploče	73 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	58 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	58 mm
Prečnik otvora ploče	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

Broj porudžbine 00062068
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

