

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
 订单号 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

支架

不锈

✓

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Duratech heat
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	125 kg
静态载重	250 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	280 ° C
总重量	0.3 kg

轮子

轮体材料	塑料热固性，耐热
胎面材料	与轮子体相同
轴承	干轴承衬套
轮子颜色	黑色
直径	100 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	45.5 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度 (D)	90 海岸 D

DURATECH HEAT

BOG 100X35 HL45,5 ASM.

EAN 4031582347227
订单号 00035370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

