

# LUMINA

A520POI035P41-38X38/8

EAN 4031582409895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Lumina            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 30 kg             |
| 적재 용량 정적       | 60 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C             |
| 총높이            | 49 mm             |
| 전체 너비          | 38 mm             |
| 전체 체중          | 0.02 kg           |

## 휠

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 차체 재질      | 폴리프로필렌                  |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일                |
| 베어링        | 스페이서 튜브가 장착된<br>플레인 베어링 |
| 차축         | 리벳                      |
| 스레드 가드     | 스레드가드 없음                |
| 직경         | 35 mm                   |
| 트레드 폭      | 6 mm                    |
| 트레드의 경도(D) | 65 Shore D              |

## 하우징

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 재료      | 폴리프로필렌                |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징, 단힘, 돔<br>포함 |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전                |
| 회전 반경   | 33.5 mm               |
| 회전 간섭   | 67 mm                 |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 38 mm     |
| 플레이트 너비        | 38 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 27 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 27 mm     |
| 플레이트 구멍 직경     | 5 mm      |