

LUMINA


6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Objednávací číslo 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	✓
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	56 mm
Stavební výška	55 mm
Celková hmotnost	0,115 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Běhounu	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Šířka středu kola	7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Vyosení	20 mm
Poloměr otáčení	54 mm
Průměr otáčení	108 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	10 mm

LUMINA

6A20YOIO50L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798
Objednáací číslo 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

