INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	25 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	50 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	17 mm
Largura geral	20 mm
Peso geral	0,01 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Angular
Cor	Passivada a azul
Diâmetro do dome	20 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	14 mm
Largura do Piso	14 mm
Largura do corpo	14 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	30 mm
Largura da placa	17 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	20 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	20 mm
Diâmetro do furo da placa	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Número de encomenda 00021120

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH