

# ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341

Номер заказа 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Zeta                                |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора        |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 600 kg                              |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 480 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 1200 kg                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                               |
| Общая высота                       | 240 mm                              |
| Общая ширина                       | 117 mm                              |
| Общий вес                          | 1,808 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                 |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Цвет Колесо             | Натуральный белый        |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 200 mm                   |
| Ширина Протектор        | 46 mm                    |
| Ширина тела             | 46 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

## КРОНШТЕЙН

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Материал   | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный           |
| Цвет       | Пассивированный голубым      |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 117 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ZETA

4688UOO200P63 WH-W46

EAN 4031582308341  
Номер заказа 00830083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

