

## AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Fiksni Tocak              |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 75 kg                     |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 150 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 100 mm                    |
| Ukupna širina                  | 43 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0.16 kg                   |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| Prečnik kupole    | 43 mm                 |

## TOCAK

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen           |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma    |
| Nošenje                    | klizni lezaj           |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001) |
| stićnici omotaca           | Bez stražara           |
| Prečnik                    | 75 mm                  |
| Širina omotac              | 25 mm                  |
| Širina tela                | 25 mm                  |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A              |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 67 mm             |
| Širina ploče                     | 60 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 40 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 40 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm             |
| Prečnik otvora ploče             | 6.3 mm            |

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Broj porudžbine 00003910  
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

