

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	100 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.16 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	43 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	67 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	40 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	40 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6.3 mm

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Broj porudžbine 00003910
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

