INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 75 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 150 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 100 mm |
| Ukupna širina | 43 mm |
| Ukupna težina | 0.16 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 43 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 75 mm |
| Širina omotac | 25 mm |
| Širina tela | 25 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 67 mm |
| Širina ploče | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 40 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 40 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Prečnik otvora ploče | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Broj porudžbine 00003910

**Crteži proizvoda**




