

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,14 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різбовим поручителем
Діаметр	60 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	12 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

