

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Glide
Korpusa tips	Pielāgots risinājums
Kravnesība pie 3 km/h	30 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	33 mm
Kopējais platums	50 mm
Kopējais svars	0,06 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Taisns
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Kupola diametrs	38 mm
Apkakes diametrs	50 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Pasūtījuma numurs 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

