

# ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 300 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 600 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids                           | 2,23 kg                           |

## CHAPE

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier Inoxydable (roulettes industrielles) |
| Forme de la chape       | Galbée                                     |
| Pivot                   | Double rangée de billes,                   |
| Couleur de la chape     | Acier Inoxydable                           |
| Déport                  | 55 mm                                      |
| Rayon d'encombrement    | 135 mm                                     |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm                                     |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                                      |

## ROUE

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Tread hardness           | souple                                        |
| Corps de roue            | Polyamide                                     |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche      |
| Axe                      | axe de roue boulonné                          |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                        |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                |
| Diamètre                 | 160 mm                                        |
| Largeur du bandage       | 46 mm                                         |
| Largeur du corps de roue | 46 mm                                         |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                                    |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8470UFX160P63

EAN 4031582312645

Numéro de commande 00035532  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

