

GALEA STAINLESS

5088PJC125R05-22X40

EAN 4031582336542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●● |

核心属性

| | |
|-----------|-----------------|
| 产品名称 | Galea stainless |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 不锈 | ✓ |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 162 mm |

轮子

| | |
|----------|------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 30 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|----------|
| 材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 已关闭 |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 102.5 mm |
| 转向干涉 | 205 mm |

固定件

| | |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径 | 22 mm |
| 螺栓长度 | 40 mm |

产品信息

GALEA STAINLESS

5088PJC125R05-22X40

EAN 4031582336542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

