

ALPHA

3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-NATURAL

EAN 4031582305777

Numero d'ordine 00030769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	161 mm
Larghezza complessiva	98 mm
Peso complessivo	2,16 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	96 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	50 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	60 mm
Raggio di piroettamento	167 mm
Ingombro di piroettamento	334 mm
Diametro cuffia superiore	98 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ALPHA

3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-NATURAL

EAN 4031582305777

Numero d'ordine 00030769



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

