INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	87 mm
Kopējais platums	53 mm
Kopējais svars	0,21 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	20 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	38 mm
Plāksnes platums	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	28 mm
Plāksnes atveres diametrs	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH