

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestelnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	66 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	3,892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Bestelnummer 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

