

ZETA

4680ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337532

Rendelési szám 00837830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	640 kg
Statikus teherbírás	1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	290 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	4,393 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapág	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	180 mm
Körbeforgás	360 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA

4680ITP250P63 SOFT CV

EAN 4031582337532
Rendelési szám 00837830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

