

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40 CV

EAN 4031582383867

Número de pedido 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 300 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 240 kg

Capacidad de carga estática 600 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,46 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	convexo
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	15 mm
Longitud del cubo	40 mm
Anchura del cuerpo	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Adecuado para	pimespo_still_wagner

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40 CV

EAN 4031582383867

Número de pedido 00830212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

