

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	27 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (D)	80 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids	0,08 kg

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numéro de commande 00039930
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

