INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	27 mm
Largeur du corps de roue	25 mm
Dureté du bandage (D)	80 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	134 °C
Poids	0,08 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOG 075x25 HL27 black

EAN 4031582382884

Numéro de commande 00039930

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH