

## ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Numărul de comandă 00038020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha stainless                   |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 400 kg                            |
| Inoxidabil                        | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 800 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 200 mm                            |
| Lățime totală                     | 115 mm                            |
| Greutate totală                   | 1,556 kg                          |

## ROATĂ

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Identic cu corp Roată       |
| Lagăr                                   | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Alb natural                 |
| Diametru                                | 160 mm                      |
| Benză de rulare                         | 40 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 40 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D                  |

## FURCA

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Oțel Inoxidabil, greu |
| FormăFurcă | Larg                  |
| Culoare    | Oțel Inoxidabil       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 115 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8478UOD160P63

EAN 4031582333084

Numărul de comandă 00038020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

