

ZETA

4688ICP200P63

EAN 4031582451863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	640 kg
Statisch draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	2,652 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Ultratech polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	117 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA

4688ICP200P63

EAN 4031582451863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

